

酸素濃縮器

クリネア-smart-

「クリネア」は、テルコムの新しい商品ブランドです。



3つの特徴

通常使用モード

- 最大13L~14L
高流量酸素供給可能
- 手動で流量調整可能
- 酸素濃度は流量によって変化

酸素流量(L/min)	3L	5L	10L	13L	14L
50Hzの場合 酸素濃度(%)	94	89	58	50	45
60Hzの場合 酸素濃度(%)	94	91	62	53	51

※ 参考値

酸素濃度設定モード

- 流量1L~3Lの間で酸素濃度を調節可能
酸素濃度は30~90%の間を10%刻みで設定可能
- 設定した濃度に達するまで5分程度

IOT機能

- 遠隔モニタリング機能搭載
※ 遠隔モニタリングとは
・テルコムにてモニタリング(営業時間内)
- 性能低下、不具合を検知

仕様

OC0001-1©テルコム株式会社2024年6月

基本性能 流量調整:手動で流量調整が可能(1L~14L)
酸素濃度:13L(50Hz)or 14L(60Hz) 50%(±3)

付属品 白ホース
(標準3m/1本)



消費電力 300W(50Hz) /330W (60Hz)

重量 約17kg

安全性 PSE

静音設計 45dB(A)


保証期間 1年

耐用期間

製造出荷後6年(自主基準)
3年に1回又は12,000時間何れかの早い方で
オーバーホールを実施

※ 耐用期間とは: 修理・オーバーホールを繰り返しても、
その器械の信頼性・安全性が目標値を維持できなくなると
予想される耐用寿命のこと

本体サイズ



※ クリネア-smart-は
医療機器ではございません

希望小売価格

396,000 税込 円

お問合せは・・・
テルコム株式会社

横浜営業所 / 045-947-2903
大阪営業所 / 06-6460-7007
福岡営業所 / 092-408-8021
狭山事業所 / 04-2937-4776

営業時間9:00~18:00※年末年始9:00~17:00(年中無休)

テルコム株式会社

〒223-0058神奈川県横浜市港北区新吉田東8-27-20

terucom

テルコム株式会社はJARMeCグループの一員です

JARMeC